



### 01 Zyklon-Systainer

Der Festool CT Vorabscheider mit Zyklon-Technologie trennt und sammelt grobe und feine Stäube, bevor sie in das Absaugmobil gelangen. Die eingesaugte staubdurchsetzte Luft wird im Zyklon in eine Spiralbewegung versetzt, wodurch die Staubpartikel gegen die Wand des Zyklons prallen und aufgrund der Schwerkraft in den Auffangbehälter des CT Vorabscheiders fallen.

### 02 Durchdachter Auffangbehälter

Bequemes Einsehen des Füllstandes durch transparenten Auffangbehälter.



### 03 Bequeme Staubentsorgung

Gute Griffmöglichkeiten sorgen für eine einfache und saubere Entsorgung großer Staubmengen.



### 04 Flexibel in der Anwendung

Über den SYS-Dock können Absaugmobil und CT Vorabscheider einfach miteinander verbunden werden.



### 05 Modularer Aufbau

Der modulare Aufbau ermöglicht den einfachen Transport und eine einfache Reinigung der Einzelteile.



# FESTOOL

## CT Vorabscheider CT-VA-20

Gültig ab 01.09.2018

### Flyer

#### Festool GmbH

Wertstraße 20  
73240 Wendlingen

vertreten durch:

#### Festool Deutschland GmbH

Wertstraße 20  
73240 Wendlingen

#### Produktanfragen und Ersatzteilbestellungen


Telefon: +49 (0)70 24/804-24010

Telefax: +49 (0)70 24/804-29699

E-Mail: [vertrieb@festool.com](mailto:vertrieb@festool.com)

[www.festool.de](http://www.festool.de)

Händler



Best.-Nr. 67890 DE/de



4 014549 335796

Vibrations- und Emissionswerte finden Sie in den Bedienungsanleitungen unter [www.festool.de](http://www.festool.de)

Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  
Alle Abbildungen sind unverbindlich. Erstellt für die Festool GmbH, 73240 Wendlingen, 05/2018



# FESTOOL

## Bewältigt große Staubmengen.

Der neue CT Vorabscheider  
mit Zyklon-Technologie.

## Effizient, einfach und zuverlässig.



Werkzeuge für höchste Ansprüche

# Die effizienteste Art, große Staubmengen zu bewältigen.

Große Staubmengen und Späne stellen ab sofort kein Problem mehr dar. Weder für den Hauptfilter noch für die Saugkraft. Denn der mit den Festool CT Absaugmobilen kompatible Vorabscheider fängt bis zu 95% des Staubs auf, bevor er das Absaugmobil erreicht. Das entlastet den Hauptfilter und garantiert konstant hohe Saugkraft während des gesamten Arbeitsprozesses.



## Leistungsstark

- › Bewältigt hohes Staubaufkommen dank Zyklon-Technologie
- › Mineralische Stäube werden bis zu 80%, grobe Stäube wie Sägespäne bis zu 95%, abgeschieden und im Auffangbehälter gesammelt
- › Konstant hohe Absaugleistung durch Entlastung des Hauptfilters
- › Effizientes Arbeiten bei konstanter Saugkraft
- › Zugelassen für Staubklassen L und M

## Komfortabel

- › Bequemer und sicherer Transport dank stapelbarer Auffangbehälter mit kompakten Abmessungen und robuster Bauweise
- › Gute Griffmöglichkeiten am Auffangbehälter sorgen für eine einfache und saubere Entsorgung großer Staubmengen
- › Bequemes Einsehen des Füllstandes durch transparenten Auffangbehälter
- › Der modulare Aufbau ermöglicht eine einfache Reinigung der Einzelteile

## Robust

- › Ideal für den anspruchsvollen Baustellen-Alltag
- › Lange Lebensdauer dank robuster Komponenten

## Perfekt im System


- › Festool Absaugmobile können ganz einfach nachgerüstet werden
- › Über den SYS-Dock können Absaugmobil und CT Vorabscheider einfach miteinander verbunden werden
- › Kombinierbar mit den Festool Absaugmobilen CT 26/36/48 – je nach Anwendung mit oder ohne AC-Abreinigung
- › Flexibel je nach Anwendung mit oder ohne CT Vorabscheider arbeiten
- › Zusatzsteckdose für plug-it Saugschläuche oder Elektrowerkzeuge

Lieferumfang	Bestell-Nr.
Für alle Festool Absauggeräte CT 26/36/48 mit und ohne AUTOCLEAN-Funktion	
<b>Vorabscheider CT-VA-20</b> Zyklon-Systainer, Auffangbehälter VAB-20, Systainer-Wanne, Anschluss-Schlauch, Entsorgungssack, Behälterdeckel	204083
Zubehör	Bestell-Nr.
<b>Entsorgungssack ENS-VA-20/10</b> Zum Einsatz im Auffangbehälter des Festool Vorabscheiders CT-VA-20, max. Behältervolumen 20 l, für Stäube der Staubklasse L und M, 10 Stück	204296
<b>Auffangbehälter VAB-20</b> max. Behältervolumen 20 l	
1 Stück Auffangbehälter inklusive Deckel	204294
3 Stück Auffangbehälter inklusive Deckel	204295
<b>Anschlusskabel CT-VA AK EU</b> zum Nachrüsten des Vorabscheiders CT-VA mit zusätzlicher Steckdose; besonders geeignet beim Einsatz mit dem Saugschlauch plug-it. Max. Anschlusswert 2.400 W, Kabellänge 0,85m	575667

## Mineralische Feinstäube

### Typische Einsatzmöglichkeiten

Ideal in Kombination mit den Absaugmobilen CTM\* 26/36/48 mit AUTOCLEAN-Funktion und mit folgenden Werkzeugen:



Langhalsschleifer PLANEX\*\* und PLANEX easy

Diamantschleifer RENOFIX RG 130

Renovierungsfräsen RENOFIX RG 80 und RG 150

## Grobe Stäube (Säge-/Hobel-/Frässpäne)

### Typische Einsatzmöglichkeiten

Ideal in Kombination mit den Absaugmobilen CTM\* 26/36/48 mit und ohne AUTOCLEAN-Funktion und mit folgenden Werkzeugen:



Oberfräse OF 2200

Handkreissäge HK 85

Schwert- und Dämmstoffsägen IS 330, SSU 200, ISC 240

\* Der Vorabscheider CT-VA ist zugelassen für die Staubklassen L und M.

\*\* Beim Einsatz des Vorabscheiders CT-VA wird die Ansaugunterstützung der PLANEX Classic reduziert.